


## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní liště TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000084731
Typ	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL_F</a>
GTIN (EAN)	4099986226593
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	93.7 mm	Výška (v palcích)	3.689 inch
Šířka	17.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7047 inch
Čistá hmotnost	51.38 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

## Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	BLL 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	--	----------------------------	--

## Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	1.6 A		

## Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	3	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	6 kV

## Připojovací pole

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Pojistky

Voltage drop	300 mV	Jmenovitý vypínací výkon	25 kA
Doba tavení	1.5 A²s		

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## Nákresy

