

### Podobné ilustraci



Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB MH nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB MH nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 15 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Plně odnímatelný visací zámek
- Zámek víka mimo utěsněnou zónu
- Vylepšený tepelný výkon
- Stupeň krytí IP 66/IP 67
- Plně odnímatelné víko - bez použití náradí
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připájené montážní podstavce
- Mezinárodní certifikace

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge),<br>Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška:<br>760 mm, Šířka: 620 mm, Hloubka: 200 mm,<br>Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Základní<br>materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elek-<br>tricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">8000108873</a>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ              | KTB MH 766220 S4E3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4099986758223                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |            |                     |              |
|----------------|------------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 200 mm     | Hloubka (v palcích) | 7.874 inch   |
| Výška          | 760 mm     | Výška (v palcích)   | 29.9212 inch |
| Šířka          | 620 mm     | Šířka (v palcích)   | 24.4094 inch |
| Čistá hmotnost | 33518.47 g |                     |              |

### Teploty

|                  |                  |                                     |                                                                   |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Provozní teplota | -60 °C... 135 °C | Poznámka: pokojová teplota (servis) | Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C. |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

### Kabelové průchodky, levá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 6  | M75 | 0  |
| M12 | 90 | M50 | 8  |
| M16 | 66 | M32 | 12 |
| M25 | 32 | M20 | 36 |
| M40 | 10 |     |    |

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 34 | M12 | 84 |
| M63 | 5  | M40 | 9  |
| M32 | 11 | M25 | 28 |
| M50 | 7  | M75 | 0  |
| M16 | 63 |     |    |

### Kabelové průchodky, pravá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 32 | M63 | 6  |
| M75 | 0  | M16 | 66 |
| M40 | 10 | M50 | 8  |
| M32 | 12 | M20 | 36 |
| M12 | 90 |     |    |

### Svislá montáž

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x49  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x42 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x101 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x31 |

## Technické údaje

|               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|
| WDU 4 / ZDU 4 | 6x83 | WDU 6 / ZDU 6 | 5x62 |
|---------------|------|---------------|------|

### Svislá montáž

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x64  | WDU 16 / ZDU 16 | 3x53 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x128 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x107 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x80 |

### Všeobecné informace

|                           |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tloušťka materiálu krytu  | 1.5 mm                                                                                        | Tloušťka materiálu příruby       | 3 mm                                                                                                                                                          |
| Tloušťka materiálu skříně | 1.5 mm                                                                                        | Sílikon                          | Ano                                                                                                                                                           |
| Provozní teplota, max.    | 135 °C                                                                                        | Provozní teplota, min.           | -60 °C                                                                                                                                                        |
| Připojení víka            | 4 čepy a šrouby M6 s šestihlannou hlavou SW10                                                 | Standardy                        | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Provedení povrchu         | elektricky leštěno                                                                            | Odolnost proti nárazu            | Standardní verze 10 J, 7 joulů v souladu s IEC 60079-0                                                                                                        |
| Stupeň krytí              | IP66, IP67                                                                                    | Základní materiál                | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)                                                                                                                               |
| Materiál těsnění          | Sílikon                                                                                       | Utahovací moment šroubů víka     | 2.5 Nm                                                                                                                                                        |
| Připojení krytu           | 4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou) | Materiál těsnění víka            | Sílikon                                                                                                                                                       |
| Poznámka: třída ochrany   | Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.             | Materiál těsnění přírubové desky | Sílikon                                                                                                                                                       |
| Stupeň krytí (UL)         | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                      | Průchodkové desky                | Dolní, vlevo, pravá                                                                                                                                           |
| Víko - úhel otevření      | 130.00 °                                                                                      | Přírubová deska                  | Ano                                                                                                                                                           |
| Víko                      | Ano                                                                                           | Umístění zemnicích šroubů        | Strana krytu C                                                                                                                                                |

### Zemnění krytů

|                      |                                                          |                     |                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Země, skříň, víko    | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. | Země, skříň, vnější | Trvalý M10 zemnicí kolík v těle krytu |
| Země, skříň, vnitřní | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. |                     |                                       |

### Číslo certifikátů, kryt

|                                           |                             |                                         |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Č. osvědčení, UL Haz.Loc.                 | E223792                     | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)         | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Č. osvědčení, UL Ord.Loc.                 | E243298                     | Č. osvědčení UL 508A                    | E223801                   |
| Prokazování shody č. (AoC)                | DE PS261X 160309 001ISS06   | Č. osvědčení UL, svorkovnice            | E223792                   |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 21.0016U                | Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)        | IBExU14ATEX1050           |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U           | Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)     | LMP 21.0017               |
| Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)         | IECEXIBE14.0013             | Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U        |
| DEF   Podmínky osvědčení                  | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus |                                         |                           |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Příslušenství

### Průchodkové desky bez zemnicích kolíků



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KTB GP XX6215 AB S4 3MM    | Verze                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">8000112991</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 614 mm,         |
| objednávky |                            | Šířka: 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol,         |
| GTIN (EAN) | 4099986799332              | Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, |
| Množství   | 1 ST                       | Stříbrná                                                                |

### Průchodkové desky se zemnicími kolíky



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KTB GP XX6215 AB S4 PE     | Verze                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">8000114895</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 614 mm,         |
| objednávky |                            | Šířka: 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní,         |
| GTIN (EAN) | 4099986797345              | Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, |
| Množství   | 1 ST                       | Stříbrná                                                                |

### Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## KTB MH 766220 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KTB GP XX6215 AB S4 6MM    | Verze                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">8000114146</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 614 mm,         |
| objednávky |                            | Šířka: 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní,         |
| GTIN (EAN) | 4099986804852              | Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, |
| Množství   | 1 ST                       | Stříbrná                                                                |

### 760 x 620 mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Montážní desky

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KTB MOPL 7662 MSZN         | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">8000110201</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka: |
| objednávky |                            | 559 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: Ocelové plechy,       |
| GTIN (EAN) | 4099986786073              | galvanizované, Stříbrná                                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                  |
| Typ        | KTB MOPL 7662 MSZN H       | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">8000115920</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 702 mm, Šířka: |
| objednávky |                            | 557.5 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: Ocelové plechy,     |
| GTIN (EAN) | 4099986783089              | galvanizované, Stříbrná                                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                  |
| Typ        | KTB MOPL 7662 S2N H        | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">8000115909</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka: |
| objednávky |                            | 557.5 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel   |
| GTIN (EAN) | 4099986782983              | 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                  |

### Držák typového štítku



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

## KTB MH 766220 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované,       |
| objednávky |                            | Výška: 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Základní materiál:       |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | Nerezavějící ocel 1.4301, Nerezavějící ocel 1.4301 (304), Leštěné do |
| Množství   | 1 ST                       | zrcalového lesku, Stříbrná                                           |

### Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SD FIXING SET              | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| objednávky |                            | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Základní materiál:      |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | Nerezová ocel, neošetřené, Stříbrná                                   |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                       |
| Typ        | TPSD FIXING SET KTB        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku,        |
| objednávky |                            | Základní materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná            |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              |                                                                       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |

## KTB MH 766220 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Uzemňovací kolík



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Zemní šroub

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Verze                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Mosaz, neošetřené, Stříbrná                           |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              |                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                            |
| Typ        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Verze                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), neošetřené, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              |                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                            |

### TS 20



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace. Svorkovnicové lišty

Montážní lišty jsou dostupné ve dvou velikostech pro komponenty montážních lišt DIN (např. elektronika, svorkovnice) v krytech.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS20/CX10 ST ZN 7662 HOR   | Verze                                                                                                                                        |
| Číslo      | <a href="#">8000117056</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, se slotem, Výška: 20 mm, Šířka: 566 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizované, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4099986829954              |                                                                                                                                              |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                              |
| Typ        | TS20/CX10 ST ZN 7662 VER   | Verze                                                                                                                                        |
| Číslo      | <a href="#">8000117043</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, rovný, Výška: 20 mm, Šířka: 708 mm, Hloubka: 10 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizované, Stříbrná     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4099986829855              |                                                                                                                                              |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                              |



## Příslušenství

### Hloubka 15 mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace  
Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.  
Svorkovnicové lišty  
Montážní lišty jsou dostupné ve dvou velikostech pro komponenty montážních lišt DIN (např. elektronika, svorkovnice) v krytech.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS35X15 ST KTB7662 HOR     | Verze                                                                                                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">8000116376</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, bez slotu, Výška: 35 mm, Šířka: 545 mm, Hloubka: 15 mm, Základní materiál: Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4099986820845              |                                                                                                                                                         |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                                         |
| Typ        | TS35X15 ST KTB7662 VER     | Verze                                                                                                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">8000116358</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, bez slotu, Výška: 35 mm, Šířka: 691 mm, Hloubka: 15 mm, Základní materiál: Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4099986820746              |                                                                                                                                                         |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                                         |

### Hloubka 7,5 mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace  
Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.  
Svorkovnicové lišty  
Montážní lišty jsou dostupné ve dvou velikostech pro komponenty montážních lišt DIN (např. elektronika, svorkovnice) v krytech.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB7662 HOR    | Verze                                                                                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">8000116116</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, bez slotu, Výška: 35 mm, Šířka: 545 mm, Hloubka: 7.5 mm, Základní materiál: Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986820647              |                                                                                                                                                          |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                                          |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB7662 VER    | Verze                                                                                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">8000116106</a> | Klippon TB (Terminal Box), Pouzdra, bez slotu, Výška: 35 mm, Šířka: 691 mm, Hloubka: 7.5 mm, Základní materiál: Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986820531              |                                                                                                                                                          |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                                                          |

## Příslušenství

### Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: |
| objednávky |                            | 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizovaná,     |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná                                   |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                      |

### Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace  
Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.  
Montážní hardwarové sady  
K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.  
Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.  
Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Základní materiál: Ocel |
| objednávky |                            |                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |