

S našimi předmontovanými sadami SET pro zapojení pří-  
strojových transformátorů ušetříte čas a náklady na skla-  
dování. Nabízíme různé aplikační sestavy včetně veš-  
kerého příslušného příslušenství a včetně označení v  
jednom kompletním balení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, Běžová, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, Počet připojení: 32, Počet úrovní: 1
Číslo objednávky	<a href="#">8000111680</a>
Typ	LST Netze BW
GTIN (EAN)	4099986755802
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-05-06T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">TABNETZEBWNS</a>

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	39.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.5551 inch
Výška	77 mm	Výška (v palcích)	3.0315 inch
Šířka	126.2 mm	Šířka (v palcích)	4.9685 inch
Čistá hmotnost	393 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	32	Nosná lišta	TS 35
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Běžová
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## Další technická data

Přichytka	Ano	Typ montáže	TS 35
-----------	-----	-------------	-------

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm <sup>2</sup>	Jmenovitý proud	32 A
Standardy	IEC 60947-7-1	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	vrchol	Typ připojení	PUSH IN
Počet připojení	32	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Všeobecně

Standardy	IEC 60947-7-1	Nosná lišta	TS 35
-----------	---------------	-------------	-------

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

## Nákresy

