



Vícenásobný datový rozvaděč ve skříni měřiče pro TS35

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000112157
Typ	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	80.2 mm	Výška (v palcích)	3.1575 inch
Šířka	17.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7047 inch
Čistá hmotnost	19 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25...70 °C	Provozní teplota	-20...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	4 x RJ12 plug-in connectors
-----------------------	-----------------------------

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP20	Jmenovité napětí	< 150 V AC
Provozní napětí	150 V AC	Maximální proud na připojení rozvaděče	1 A

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	<150 V AC	Kategorie přepětí	II
Závažnost znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	1.5 kV

Připojovací pole

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
-----------	--

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Nákresy

