


RS VERT SUPPLY BLL_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rozdělovač energie na lištu DIN**

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní liště TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 8000118953 |
| Typ | RS VERT SUPPLY BLL_F-6A |
| GTIN (EAN) | 4099986990661 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 30 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1811 inch |
| Výška | 93.7 mm | Výška (v palcích) | 3.689 inch |
| Šířka | 17.9 mm | Šířka (v palcích) | 0.7047 inch |
| Čistá hmotnost | 25 g | | |

Teploty

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -40...70 °C | Provozní teplota | -40...70 °C |
| Vlhkost při provozní teplotě | 0... 85 % (bez kondenzace) | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f |

Údaje o připojení

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|--|
| Konektory DPS, rozvod | BLL 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku) | Napájecí zásuvné konektory | SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku) |
|-----------------------|--|----------------------------|--|

Jmenovité údaje

| | | | |
|--|------|-----------------|-------|
| Stupeň krytí | IP30 | Provozní napětí | 230 V |
| Maximální proud na připojení rozvaděče | 6 A | | |

Koordinace izolace (EN 60664-1)

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------------|------|
| Jmenovité napětí izolace | 250 V AC | Kategorie přepětí | III |
| Závažnost znečištění | 2 | Test pulzního napětí (1,2/50 µs) | 4 kV |

Připojovací pole

| | |
|---------------|---------------------------|
| Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in |
|---------------|---------------------------|

Připojení napájení

| | |
|---------------|---------------------------|
| Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in |
|---------------|---------------------------|

Pojistky

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------|
| Voltage drop | 170 mV | Jmenovitý vypínací výkon | 25 kA |
| Doba tavení | 80 A ² s | | |

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

Nákresy

