


RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skřínce měřiče pro montážní liště TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000118954
Typ	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
Množství	10 items

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.9331 inch
Výška	93.7 mm	Výška (v palcích)	3.689 inch
Šířka	17.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7047 inch
Čistá hmotnost	23.2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	LSF-SMT 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	--	----------------------------	--

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	6 A		

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	4 kV

Připojovací pole

Min. průřez vodiče, AWG	AWG 28	Typ připojení	PUSH IN
Délka odizolování	10 mm	Rozsah upnutí, max.	1.5 mm ²
Rozsah upnutí, min.	0.13 mm ²	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Pojistky

Voltage drop	170 mV	Jmenovitý vypínací výkon	25 kA
Doba tavení	80 A ² s		

Datum vytvoření 27.02.2026 07:01:45 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

