

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry pro migraci – SLC500.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet SLC500 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	8000122704
Typ	MBGE ADPT SLC-500 RT25
GTIN (EAN)	4099986847187
Množství	1 items

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	83.2 mm	Hloubka (v palcích)	3.2756 inch
Výška	101.6 mm	Výška (v palcích)	4 inch
Šířka	34.3 mm	Šířka (v palcích)	1.3504 inch
Čistá hmotnost	140 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	20 pólů	Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 18-pole RTB
----------------------------	---------	------------------------------	---------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 18-pole RTB	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojena
------------------------------	---------------------------	-----------------	--

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	4.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	2,5 kV	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.35 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

