

## MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Adaptéry pro migraci – Siemens ET200M/S7-300.  
Čelní adaptéry s předmontovanými kabelem umožňují bezpečnou migraci z karet ET200M/S7-300 na jiné PLC systémy nebo moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000125284
Typ	<a href="#">MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE</a>
GTIN (EAN)	4099986881587
Množství	1 items

## MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.4134 inch
Výška	127 mm	Výška (v palcích)	5 inch
Šířka	40.6 mm	Šířka (v palcích)	1.5984 inch
Čistá hmotnost	122.5 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

### Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I <sub>max</sub> .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

### Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40 pólů	Připojení (strana periferie)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
----------------------------	---------	------------------------------	---

### Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
Počet pólů (periferní strana)	40 P		

### Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	5.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

### Koordinace izolace (EN50178)

Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV	Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

