

**MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry pro migraci – Siemens ET200M/S7-300.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečnou migraci z karet ET200M/S7-300 na jiné PLC systémy nebo moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                            |
| Číslo objednávky | 8000125285                                 |
| Typ              | <a href="#">MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099986881594                              |
| Množství         | 1 items                                    |

## MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 61.3 mm | Hloubka (v palcích) | 2.4134 inch |
| Výška          | 127 mm  | Výška (v palcích)   | 5 inch      |
| Šířka          | 40.6 mm | Šířka (v palcích)   | 1.5984 inch |
| Čistá hmotnost | 95.75 g |                     |             |

### Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -20...70 °C | Provozní teplota | -20...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

### Jmenovité údaje UL

|                                    |       |                             |        |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| Skladovací teplota UL, max.        | 70 °C | Provozní teplota UL, min.   | -20 °C |
| Provozní teplota UL, max.          | 50 °C | Skladovací teplota UL, min. | -20 °C |
| Jmenovitý proud I <sub>max</sub> . | 40 A  | Jmenovité napětí UN         | 250 V  |

### Údaje o připojení

|                            |         |                              |                                           |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Počet pólů (řídící strana) | 20 pólů | Připojení (strana periferie) | Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|

### Údaje o připojení

|                              |                                           |                 |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Připojení (strana periferie) | Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector | Připojení k PLC | Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|

### Jmenovité údaje

|                        |       |                     |       |
|------------------------|-------|---------------------|-------|
| Provozní napětí        | 250 V | Max. proud na kanál | 5.5 A |
| Celkový provozní proud | 40 A  |                     |       |

### Koordinace izolace (EN50178)

|                                 |        |                             |        |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Kategorie přepětí               | II     | Závažnost úrovně znečištění | 2      |
| Test pulzního napětí (1,2/50μs) | 2.5 kV | Zkušební napětí izolace AC  | 1.5 kV |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

## MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

