

KEBIHS505020S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon EBi HS (Essential Box industrial - Závěsné šrouby), Pouzdra, Výška: 500 mm, Šířka: 500 mm, Hloubka: 200 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, neošetřené, Stříbrná
Číslo objednávky	8000133627
Typ	KEBIHS505020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368605
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	200 mm	Hloubka (v palcích)	7.874 inch
Výška	500 mm	Výška (v palcích)	19.685 inch
Šířka	500 mm	Šířka (v palcích)	19.685 inch
Tloušťka stěny, min.	1.5 mm	Tloušťka stěny, max.	1.5 mm
Čistá hmotnost	11630.34 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	36	M12	95
M63	5	M40	12
M32	16	M25	30
M50	10	M75	3
M16	39		

Kabelové průchodky, pravá strana

M25	30	M63	5
M75	3	M16	52
M40	12	M50	10
M32	14	M20	48
M12	114		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	4x41	WDU 16 / ZDU 16	4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x80	WDU 35 / ZDU 35	4x25
WDU 4 / ZDU 4	4x67	WDU 6 / ZDU 6	4x52

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	4x41	WDU 16 / ZDU 16	4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x80	WDU 35 / ZDU 35	4x25
WDU 4 / ZDU 4	4x67	WDU 6 / ZDU 6	4x52

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu krytu	1.5 mm	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu skříně	1.5 mm	Tloušťka materiálu	1.5 mm

KEBIHS505020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami + příruba	Provedení povrchu	kartáčované, neošetřené
Odolnost proti nárazu	Standardní verze 10 J	Stupeň krytí	IP66
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Materiál těsnění	Polyuretan
Přírubová deska	Ne	Víko	Ano
Místa využití	Stavební systémy a technologie		

Čísla certifikátů, kryt

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	DEF Podmínky osvědčení	CE
---------------------------------	---------------------------	--------------------------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KEBIHS505020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držáky dokumentů

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	DOHA KEB A4 S4B R	Verze
Číslo	8000075809	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 175 mm,
objednávky		Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404,
GTIN (EAN)	4064675425656	Stříbrná
Množství	1 ST	
Typ	DOHA KEB A5 S4B R	Verze
Číslo	8000075808	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 125 mm,
objednávky		Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404,
GTIN (EAN)	4064675425649	Stříbrná
Množství	1 ST	
Typ	DOHA KEB A6 S4B R	Verze
Číslo	8000075807	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 95 mm,
objednávky		Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404,
GTIN (EAN)	4064675425359	Stříbrná
Množství	1 ST	

Montážní podstavce

S využitím dalších dostupných montážních podstavců je možné kryty namontovat také vně krytu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	KEB MOFT SMALL S4 SET	Verze
Číslo	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Montážní patka, Výška: 38 mm, Šířka: 55
objednávky		mm, Hloubka: 10.5 mm, Základní materiál: Ocel, neošetřené, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675275695	
Množství	1 ST	

KEBIHS505020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Rozpěrka



Nerezové ocelové rozpěrky ve třech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SP M6 15 MSZN	Verze
Číslo	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
objednávky		Hloubka: 15 mm, Základní materiál: Ocel, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190857851	
Množství	2 ST	
Typ	SP M6 20 MSZN	Verze
Číslo	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
objednávky		Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Ocel, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190850234	
Množství	2 ST	
Typ	SP M6 30 MSZN	Verze
Číslo	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
objednávky		Hloubka: 30 mm, Základní materiál: Ocel, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190850241	
Množství	2 ST	

Držák typového štítku



K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Verze
Číslo	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka:
objednávky		141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel
GTIN (EAN)	4064675425632	1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
Množství	1 ST	
Typ	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Verze
Číslo	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 50 mm, Šířka:
objednávky		171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel
GTIN (EAN)	4064675425366	1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
Množství	1 ST	

KEBIHS505020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Verze
Číslo	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118063820	
Množství	1 ST	

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

Typ	LKSC M6X8 A2 TX30	Verze
Číslo	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Souprava k upevnění, Výška: 11.3 mm, Šířka: 13.6 mm, Hloubka: 13.6 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118753196	
Množství	500 ST	

KEBIHS505020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Verze
Číslo	2749640000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
Množství	1 ST	

Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KEB MOPL 5050 MSZN	Verze
Číslo	8000074176	Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 440 mm, Šířka:
objednávky		440 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy,
GTIN (EAN)	4064675425212	galvanizované, Stříbrná
Množství	1 ST	
Typ	KEB MOPL 5050 S2N H	Verze
Číslo	8000074322	Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 440 mm, Šířka:
objednávky		440 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel
GTIN (EAN)	4064675425311	1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
Množství	1 ST	