

**HDC KABELADAPTION 80.POL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

CVM Box pro jednopólové měření diferenciálního napětí je sestaven podle specifikací zákazníka a lze jej snadno a rychle instalovat na místě pomocí našich řešení plug & play. Další inženýrské služby společnosti Weidmüller podporují bezpečnou a komplexní realizaci projektu. Životnost svazku elektrolyzérů má zásadní význam pro ekonomickou efektivitu výroby vodíku. Monitorováním rozdílu napětí jednotlivých článků přispívá náš systém CVM Box rozhodujícím způsobem ke zvýšení účinnosti systému. Systém je monitorován díky analýze dat a uživatel si může kdykoli prohlédnout technický stav a pomocí CVM boxu lze rozpoznat odchylky a s předstihem plánovat servis a údržbu.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	8000140763
Typ	<a href="#">HDC KABELADAPTION 80.POL</a>
GTIN (EAN)	4099987067935
Množství	1 items

## HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Délka	10 mm	Délka (v palcích)	0.3937 inch
Průměr	17.4 mm	Čistá hmotnost	7829.3 g

## Teploty

Mezní teplota	-15 °C ... 80 °C
---------------	------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

## Obecné údaje

Stupeň krytí	IP65
--------------	------

## Standardní funkce

Verze	pin, rovný – patice, rovná
-------	----------------------------

## Vlastnosti modulu

Počet pólů	80
------------	----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		