

**PV SUNCOVER 20/30/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sluneční krytka
Číslo objednávky	<a href="#">8000143249</a>
Typ	PV SUNCOVER 20/30/13
GTIN (EAN)	4099987111881
Množství	1 items

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	136.5 mm	Hloubka (v palcích)	5.374 inch
Výška	241 mm	Výška (v palcích)	9.4882 inch
Šířka	324.5 mm	Šířka (v palcích)	12.7756 inch
Čistá hmotnost	2050 g		

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%


**Materiál**

Základní materiál	Nerezová ocel
-------------------	---------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Nákresy



## PV SUNCOVER 20/30/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Požární tlačítko



Pro bezpečné vzdálené vypnutí Střešní fotovoltaické systémy mohou vyžadovat odpojovací zařízení v místě vstupu kabelů do budovy, které je připojeno k elektrické síti v budově. To umožňuje hasičům provádět hašení v případě nouze, aniž by byli zbytečně ohroženi. Po obnovení napájení spínač PV Next Fireman automaticky připojí fotovoltaické řetězce.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	<a href="#">8000098970</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986665293	odpojovač, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	<a href="#">8000114374</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986766976	odpojovač, WM4C
Množství	1 ST	