

PV SUNCOVER 20/30/13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sluneční krytka
Číslo objednávky	8000143249
Typ	PV SUNCOVER 20/30/13
GTIN (EAN)	4099987111881
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	136.5 mm	Hloubka (v palcích)	5.374 inch
Výška	241 mm	Výška (v palcích)	9.4882 inch
Šířka	324.5 mm	Šířka (v palcích)	12.7756 inch
Čistá hmotnost	2050 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Materiál

Základní materiál	Nerezová ocel
-------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Nákresy



PV SUNCOVER 20/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Požární tlačítko



Pro bezpečné vzdálené vypnutí Střešní fotovoltaické systémy mohou vyžadovat odpojovací zařízení v místě vstupu kabelů do budovy, které je připojeno k elektrické síti v budově. To umožňuje hasičům provádět hašení v případě nouze, aniž by byli zbytečně ohroženi. Po obnovení napájení spínač PV Next Fireman automaticky připojí fotovoltaické řetězce.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000098970	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986665293	odpojovač, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000114374	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986766976	odpojovač, WM4C
Množství	1 ST	