

PV SUNCOVER 30/40/13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sluneční krytka
Číslo objednávky	8000143253
Typ	PV SUNCOVER 30/40/13
GTIN (EAN)	4099987111928
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	136.5 mm	Hloubka (v palcích)	5.374 inch
Výška	324.5 mm	Výška (v palcích)	12.7756 inch
Šířka	441 mm	Šířka (v palcích)	17.3622 inch
Čistá hmotnost	4074 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%


Materiál

Základní materiál	Nerezová ocel
-------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Nákresy



PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Spojovací skříň DC generátoru bez pojistek



Sdružovací skříň PV Next pro střídače s 1 až 12 sledovači MPP se používají k ochraně stejnosměrné strany fotovoltaického systému. Sdružovací skříň chrání střídač před přepětím a splňují tak požadavky evropské směrnice CLC/TS 51643-32. Kromě toho tyto výrobky nabízejí možnost ochrany systému proti zpětným proudům a možnost kombinovat řetězce a ušetřit tak kabely při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	Verze
Číslo	2890580000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675878421	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	Verze
Číslo	2890340000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877981	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	Verze
Číslo	2890460000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675878308	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Verze
Číslo	3131290000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099987324243	
Množství	1 ST	

Požární tlačítko



Pro bezpečné vzdálené vypnutí Střešní fotovoltaické systémy mohou vyžadovat odpojovací zařízení v místě vstupu kabelů do budovy, které je připojeno k elektrické síti v budově. To umožňuje hasičům provádět hašení v případě nouze, aniž by byli zbytečně ohroženi. Po obnovení napájení spínač PV Next Fireman automaticky připojí fotovoltaické řetězce.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000110665	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986786530	
Množství	1 ST	

PV SUNCOVER 30/40/13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000115470	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986849969	odpojovač, WM4C
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Verze
Číslo	8000111430	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 6
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986875555	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Verze
Číslo	8000115473	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 6
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
Množství	1 ST	