


**PV SUNCOVER 40/60/13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sluneční krytka
Číslo objednávky	<a href="#">8000143256</a>
Typ	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
Množství	1 items

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	136.3 mm	Hloubka (v palcích)	5.3661 inch
Výška	424.5 mm	Výška (v palcích)	16.7126 inch
Šířka	641 mm	Šířka (v palcích)	25.2362 inch
Čistá hmotnost	5440 g		

**Materiál**

Základní materiál

Nerezová ocel

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



## PV SUNCOVER 40/60/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Požární tlačítko



Pro bezpečné vzdálené vypnutí Střešní fotovoltaické systémy mohou vyžadovat odpojovací zařízení v místě vstupu kabelů do budovy, které je připojeno k elektrické síti v budově. To umožňuje hasičům provádět hašení v případě nouze, aniž by byli zbytečně ohroženi. Po obnovení napájení spínač PV Next Fireman automaticky připojí fotovoltaické řetězce.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP...	Verze
Číslo	<a href="#">8000111274</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V,
objednávky		6 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Přepětová
GTIN (EAN)	4099986883994	ochrana I / II, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP...	Verze
Číslo	<a href="#">8000115471</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V,
objednávky		6 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Přepětová
GTIN (EAN)	4099986884205	ochrana I / II, WM4C
Množství	1 ST	