

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry pro migraci – Siemens 505.

Čelní adaptéry s předkonfekcionovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet Siemens 505 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000149536
Typ	MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI
GTIN (EAN)	4099987229371
Množství	ST

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53.68 mm	Hloubka (v palcích)	2.1134 inch
Výška	179.66 mm	Výška (v palcích)	7.0732 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Čistá hmotnost	0.05 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	24-pólový	Připojení (strana periferie)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
----------------------------	-----------	------------------------------	---------------------------------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	7.4 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.5 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

