Datový list

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



HDC sady jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.
HDC sady se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky. Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.
S připojením SNAP IN je úroveň připojení vodičů již otevřená a odizolovaný konektor lze jednoduše zasunout.
V koncové poloze se patentovaný upínací mechanismus automaticky uzavře.

Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® Zátěžové konektory, Souprava, HE, Instalační velikost: 4, SNAP IN, 500 V, 16 A, tlakově litý hliník
Číslo objednávky	8000151875
Typ	HDC KIT HE-QT 10.111
GTIN (EAN)	4099987263108
Množství	1 items

Datový list

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	440.8 g

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65
Řada	HE		

Verze

Počet kabelových průchodek	1	Velikost kabelových vstupů	PG 16
Počet kabelových vstupů nahoře	1	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Typ připojení	SNAP IN	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně
Instalační velikost	4	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	4

Všeobecné údaje

Počet pólů	10	Typ připojení PE	Šroubové připojení
Instalační velikost	4	Základní materiál	tlakově litý hliník
Řada	HE	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A	BG	4

Verze

Velikost čepele, plochá drážka (šroubové připojení)	SD 0,6 x 3,5	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Délka odizolování (jmenovité připojení)	10 mm	Typ připojení	SNAP IN
Instalační velikost	4	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20
Průřez vodiče, pevný, max.	2.5 mm²	Průřez vodiče, pevný, min.	1 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně laněný vícevodičový, max.	2.5 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1 mm²
Průřez vodiče, max.	2.5 mm²	Průřez vodiče, min.	1 mm²
Provedení povrchu	Práškové lakování	Základní materiál	tlakově litý hliník
BG	4		

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SPB-M 3	Verze
Číslo objednávky	1203600000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby
GTIN (EAN)	4008190120047	
Množství	100 ST	