Datový list

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Řešení MiBridge.
Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod ze starých karet PLC na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000182746
Typ	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
Množství	1 items

Datový list

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25.06 mm	Hloubka (v palcích)	0.9866 inch
Výška	285 mm	Výška (v palcích)	11.2204 inch
Šířka	24.7 mm	Šířka (v palcích)	0.9724 inch
Čistá hmotnost	76 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	95 %, bez kondenzace		

Jmenovité údaje

Provozní napětí	230 V	Proud na kanál, max.	5 A
Celkový provozní proud	60 A		

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Zkouška impulzového napětí (1,2/50 µs) (standard 4)	2.5 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		