



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP.

Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Zemnicí deska, s připojením funkční země, Výška: 36.87 mm, Šířka: 129.61 mm, Hloubka: 0.75 mm, Základní materiál: Ocelový plech pozinkovaný
Číslo objednávky	8000191930
Typ	POK COPL 081106 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099423
Množství	5 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.0295 inch
Výška	36.87 mm	Výška (v palcích)	1.4516 inch
Šířka	129.61 mm	Šířka (v palcích)	5.1027 inch
Čistá hmotnost	23.4 g		

Teploty

Provozní teplota	
------------------	--

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	0.75 mm	Základní materiál	Ocelový plech pozinkovaný
--------------------	---------	-------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		