


PV SUNCOVER 30/56/21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sluneční krytka
Číslo objednávky	8000196680
Typ	PV SUNCOVER 30/56/21
GTIN (EAN)	4069165146783
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	213.3 mm	Hloubka (v palcích)	8.3976 inch
Výška	326.5 mm	Výška (v palcích)	12.8543 inch
Šířka	599 mm	Šířka (v palcích)	23.5826 inch
Čistá hmotnost	6000 g		

Materiál


Základní materiál

Nerezová ocel

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Nákresy



Příslušenství

Spojovací skříně DC generátoru bez pojistek



Sdružovací skříně PV Next pro střídače s 1 až 12 sledovači MPP se používají k ochraně stejnosměrné strany fotovoltaického systému. Sdružovací skříně chrání střídač před přepětím a splňují tak požadavky evropské směrnice CLC/TS 51643-32. Kromě toho tyto výrobky nabízejí možnost ochrany systému proti zpětným proudům a možnost kombinovat řetězce a ušetřit tak kabely při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVN1M3I9SXFV100TXPX10	Verze
Číslo	2683130000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětíová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118699876	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M3I9SXFV101TXPX10	Verze
Číslo	2683190000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětíová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700220	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M3I9SXFV200TXPX10	Verze
Číslo	2683330000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, Přepětíová ochrana II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118700152	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Verze
Číslo	2737630000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětíová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118824902	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Verze
Číslo	2737620000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětíová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824896	
Množství	1 ST	

Spojovací skříně DC generátoru s pojistkami



Sdružovací skříně PV Next pro střídače s 1 až 12 sledovači MPP se používají k ochraně stejnosměrné strany fotovoltaického systému. Sdružovací skříně chrání střídač před přepětím a splňují tak požadavky evropské směrnice CLC/TS 51643-32. Kromě toho tyto výrobky nabízejí možnost ochrany systému proti zpětným proudům a možnost kombinovat řetězce a ušetřit tak kabely při instalaci.

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Verze
Číslo	2683040000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepětová ochrana I / II,
GTIN (EAN)	4050118699715	Kabelová průchodka
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Verze
Číslo	2683080000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
objednávky		3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepětová ochrana I / II,
GTIN (EAN)	4050118699913	WM4C
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Verze
Číslo	2737520000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednávky		6 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepětová ochrana I / II,
GTIN (EAN)	4050118004595	Kabelová průchodka
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Verze
Číslo	2737440000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednávky		6 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepětová ochrana I / II,
GTIN (EAN)	4032248395545	WM4C
Množství	1 ST	