




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, RS 45 Oblázkové šedá, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, Šířka: 8 mm
Číslo objednávky	8143910000
Typ	AP 45/LI GR 2025
GTIN (EAN)	4008190003111
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.8976 inch
Výška	45 mm	Výška (v palcích)	1.7716 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Délka	45 mm	Délka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	2.21 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Izolační materiál	PA 66
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PA 66	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

Obecné údaje

Barevný	Oblázkově šedá	Stupeň krytí	IP00
Nosná lišta	TS 32, TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 7032
Encapsulation option	Ne		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Artikl již brzy nebude k dispozici. Neprovádějte žádné další návrhy. Alternativně lze použít profilové řady RS 70 a RS 100.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RAIL MOUNTING

