



Předem sestavené řídicí kabely mají zásuvné 10- nebo 40-pólové bloky konektorů samic podle IEC 603/1 DIN 41 65 1. Lze je použít k připojení předního PLC adaptéru k aktivním nebo pasivním rozhraním společnosti Weidmüller. Jsou k dispozici v různých délkách.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 10P
Číslo objednávky	8235360000
Typ	FBK 10/100 RK
GTIN (EAN)	4008190264581
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	68 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	-10...70 °C	Provozní teplota
--------------------	-------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Délka kabelu	1 m	Vhodné pro	Digitální signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE 10 10P	Počet pólů, min.	10pólové
Konektor, PLC strana	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE 10 10P	Průřez vodiče	0.14 mm ²

Elektrické údaje


Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Odpor	55 mΩ/m

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Příslušenství

Rozhraní pro výstupní signály



Prvky rozhraní RS F40 nebo RS F10 (pro 32 nebo 8 signálů) umožňují použití relé k oddělení signálů z PLC se snímači a periferními akčními členy.


Hlavní vlastnosti jsou následující:

- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby
- Signály jsou seskupené podle bajtů.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní nosnou lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RS F40 16RS OUT 24VDC	Verze
Číslo	8224181001	RCL314024, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248063338	
Množství	1 ST	
Typ	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Verze
Číslo	8224191001	RCL314024, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248159888	
Množství	1 ST	

Přímá vstupní/výstupní digitální rozhraní



Pasivní rozhraní RS F40 nebo RS F10 pro 32 nebo 8 signálů: Umožňují efektivní připojení periférií (snímačů a akčních členů) ke vstupním/výstupním modulům PLC pomocí předem sestavených kabelů.

Hlavní vlastnosti jsou následující:


- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby
- Signály jsou seskupené podle bajtů.
- 1-, 2- nebo 3-vodičová technologie.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní nosnou lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RS F10 I/O8 LD LPK2	Verze
Číslo	8224260000	Rozhraní, RSF, 1-vodičový, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190208127	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Rozhraní pro výstupní signály



Prvky rozhraní RS F40 nebo RS F10 (pro 32 nebo 8 signálů) umožňují použití relé k oddělení signálů z PLC se snímači a periferními akčními členy.

Hlavní vlastnosti jsou následující:

- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby
- Signály jsou seskupené podle bajtů.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní nosnou lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RS F10 8R OUT 24VDC	Verze
Číslo	8329800000	DOLD OW5691, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190337216	
Množství	1 ST	

Přední adaptér pro PLC S7



Přední adaptér lze rychle a bezpečně připojit k modulům SIEMENS S7 300/400 I/O. Nabízí levné spojení aktivních a pasivních modulů rozhraní.

- Předem sestavený řídicí kabel, 4 x 10 nebo 1 x 40 pólů
- Oddělené napájecí napětí přes šroubové svorky
- Oddělení potenciálů přes zásuvné propojky.


Všeobecné objednací údaje

Typ	SIM S7/400 FB40 2.0M	Verze
Číslo	8335900200	
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190915759	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB40 2.5M	Verze
Číslo	8335900250	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072094	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB40 3.0M	Verze
Číslo	8335900300	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248016426	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Verze
Číslo	8335910200	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072773	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Verze
Číslo	8335910250	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190073213	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Verze
Číslo	8335910300	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190073497	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Verze
Číslo	8335910500	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190915704	
Množství	1 ST	

Přímá vstupní/výstupní digitální rozhraní



Pasivní rozhraní RS F40 nebo RS F10 pro 32 nebo 8 signálů: Umožňují efektivní připojení periférií (snímačů a akčních členů) ke vstupním/výstupním modulům PLC pomocí předem sestavených kabelů.

Hlavní vlastnosti jsou následující:

- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby
- Signály jsou seskupené podle bajtů.
- 1-, 2- nebo 3-vodičová technologie.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní nosnou lištu TS35.


Všeobecné objednací údaje

Typ	RS F10 I/O8 LMZF	Verze
Číslo	8428870000	Rozhraní, RSF, 1-vodičový, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190030582	
Množství	1 ST	
Typ	RS F40 I/O32 LMZF	Verze
Číslo	8428880000	Rozhraní, RSF, 1-vodičový, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190032210	
Množství	1 ST	
Typ	RS F10 INIT8 LD LMZF	Verze
Číslo	8428890000	Rozhraní, RSF, 3-vodičový, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190032005	
Množství	1 ST	
Typ	RS F40 INIT32 LD LMZF	Verze
Číslo	8428900000	Rozhraní, RSF, 3-vodičový, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190030384	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	RS F40 INIT32 LMZF	Verze
Číslo	8430980000	Rozhraní, RSF, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190036188	
Množství	1 ST	

Rozhraní pro výstupní signály



Prvky rozhraní RS F40 nebo RS F10 (pro 32 nebo 8 signálů) umožňují použití relé k oddělení signálů z PLC se snímači a periferními akčními členy.

Hlavní vlastnosti jsou následující:

- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby
- Signály jsou seskupené podle bajtů.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní nosnou lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RS F10 8RS OUT LMZF	Verze
Číslo	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190027551	
Množství	1 ST	
Typ	RS F40 32RS OUT LMZF	Verze
Číslo	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190032753	
Množství	1 ST	

Přední adaptér pro PLC S7



Přední adaptér lze rychle a bezpečně připojit k modulům SIEMENS S7 300/400 I/O. Nabízí levné spojení aktivních a pasivních modulů rozhraní.

- Předem sestavený řídicí kabel, 4 x 10 nebo 1 x 40 pólů
- Oddělené napájecí napětí přes šroubové svorky
- Oddělení potenciálů přes zásuvné propojky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SIM S7/300 FB40 2.0M	Verze
Číslo	8433290200	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190094195	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB40 2.5M	Verze
Číslo	8433290250	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190097424	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	SIM S7/300 FB40 3.0M	Verze
Číslo	8433290300	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190113001	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB40 5.0M	Verze
Číslo	8433290500	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120252	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Verze
Číslo	8433310200	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190058494	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Verze
Číslo	8433310250	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059941	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Verze
Číslo	8433310300	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190064204	
Množství	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Verze
Číslo	8433310500	Předem smontovaný kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190069032	
Množství	1 ST	

Micro interface digital



Specifický adaptér k připojení k MICROSERIE RELAYS pomocí 10-pólového plochého kabelového konektoru nebo 15-pólového konektoru Sub-D.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MI8DO-Z SUB D15S	Verze
Číslo	8773570000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442102	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DI-Z F10 S	Verze
Číslo	8773530000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442065	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	MI8DI-Z SUB D15S	Verze
Číslo	8773490000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442010	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DI-S SUB D15S	Verze
Číslo	8773460000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248441990	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DO-S SUB D15S	Verze
Číslo	8773550000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442089	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DO-Z F10 S	Verze
Číslo	8773620000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442157	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DO-S F10 S	Verze
Číslo	8773600000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442133	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DI-S F10 S	Verze
Číslo	8773510000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Šroubové připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442034	
Množství	1 ST	

Předem sestavený řídicí kabel



Předem sestavené řídicí kabely mají zásuvné 10- nebo 40-pólové bloky konektorů samic podle IEC 603/1 DIN 41 651. Lze je použít k připojení předního PLC adaptéru k aktivním nebo pasivním rozhraním společnosti Weidmüller. Jsou k dispozici v různých délkách.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FBK 40/500 RK	Verze
Číslo	8235350000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/100 RK	Verze
Číslo	8216350000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	FBK 10/500 RK	Verze
Číslo	8235440000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 10/400 RK	Verze
Číslo	8235420000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 10/200 RK	Verze
Číslo	8235380000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 10/350 RK	Verze
Číslo	8235410000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/300 RK	Verze
Číslo	8216390000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/150 RK	Verze
Číslo	8216360000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/400 RK	Verze
Číslo	8216410000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/200 RK	Verze
Číslo	8216370000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/350 RK	Verze
Číslo	8216400000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
Množství	1 ST	
Typ	FBK 40/250 RK	Verze
Číslo	8216380000	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR
objednávky		HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
Množství	1 ST	