


Produkt již není k dispozici, Datový list pouze k informačním účelům

### Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Transformátor DC/f, Vstup : 0-10 V, Výstup : Frekvence, 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz
Číslo objednávky	<a href="#">8242040000</a>
Typ	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008 19040 1979
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-09-29T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2.5197 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Délka	76.8 mm	Délka (v palcích)	3.0236 inch
Čistá hmotnost	22.1 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...60 °C	Provozní teplota	0 °C...60 °C
--------------------	----------------	------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

## Vstup

Počet vstupů	1	Vstupní napětí	0...10 V
Vstupní odpor, napětí	100 kΩ		

## Výstup

Počet výstupů	1	Output frequency	0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Úroveň výstupu	PNP, Ub-0,7 V	Výstupní proud	20 mA

## Obecné údaje

Přesnost	0,2 % FSR	Stupeň krytí	IP20
Ukazatel stavu	LED, pulzující	Napájecí napětí	24 V DC ± 10 %
Spotřeba proudu	14 mA bez zátěže	Nosná lišta	TS 35, TS 32
Teplotní součinitel	≤ 250 ppm/K	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

## Koordinace izolace

Galvanické oddělení	2-cestný oddělovač	Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta	4 kVeff
Izolační napětí	1 kV DC	Jmenovité napětí	300 V

## Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	4 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28
ECLASS 15.0	27-21-01-28		

## Příslušenství

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0383560000</a>	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VQB 1.5/50 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1633280000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
Množství	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1633290000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
Množství	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1635120000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
Množství	5 ST	

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potišťovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Číslo	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4008190456597	
Množství	200 ST	

### DK-SERIES

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AP DK5 PA BE	Verze
Číslo	<a href="#">8268870000</a>	Bočnice, DK řada Běžová, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190403676	
Množství	20 ST	