



DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produkt již není k dispozici, Datový list pouze k informačním účelům

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	Převodník frekvenčního signálu, Vstup : Frekvence, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, Výstup : 0-10 V
Číslo objednávky	8283810001
Typ	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-09-29T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	ACT20M-FRO-AO-X-S

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2.5197 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Délka	76.8 mm	Délka (v palcích)	3.0236 inch
Čistá hmotnost	22.9 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...60 °C Provozní teplota 0 °C...60 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7c1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Vstup

Počet vstupů	1	Vstupní frekvence	0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz
Vstupní odpor, napětí	10 kΩ		

Výstup

Počet výstupů	1	Výstupní napětí, pozn.	0(2)...10 V
---------------	---	------------------------	-------------

Obecné údaje

Přesnost	0,5 % (8bitové rozlišení)	Stupeň krytí	IP20
Napájecí napětí	24 V DC ± 10 %	Spotřeba proudu	32 mA + I-Last
Nosná lišta	TS 35, TS 32	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

Koordinace izolace

Galvanické oddělení	2-cestný oddělovač	Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta 4 kVeff
Izolační napětí	2,5 kV	

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	4 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	4 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-21-01-28


DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	0383560000	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VQB 1.5/50 BL	Verze
Číslo objednávky	1633280000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
Množství	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 RT	Verze
Číslo objednávky	1633290000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
Množství	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 SW	Verze
Číslo objednávky	1635120000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.20, Izolované: Ano, Šířka: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
Množství	5 ST	

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potišťovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Číslo	1609810000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4008190456597	
Množství	200 ST	

DK-SERIES

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AP DK5 PA BE	Verze
Číslo	8268870000	Bočnice, DK řada Běžová, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190403676	
Množství	20 ST	