

AP MCZ1.5 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX šedo-běžová, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
Číslo objednávky	8389030000
Typ	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008 190386849
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	55.85 mm	Hloubka (v palcích)	2.1988 inch
Výška	91 mm	Výška (v palcích)	3.5827 inch
Šířka	1.5 mm	Šířka (v palcích)	0.0591 inch
Délka	0 mm	Čistá hmotnost	5.96 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66/6
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	šedoběžová	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35	Barevný graf (podobné)	
Encapsulation option	Ano		

Vlastnosti modulu

Počet pólů	5
------------	---

Vlastnosti sestavy

Počet pólů	5
------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Nákresy

Výkres

