

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 15 V UC...30 V UC , Rated switching voltage: 0-30 V DC, Trvalý proud: 5 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	8576350000
Typ	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
Množství	15 items

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	29.2 mm	Výška (v palcích)	1.1496 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0.5118 inch
Čistá hmotnost	16.87 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...50 °C	Provozní teplota	-40 °C...50
--------------------	----------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Řídicí strana

Jmenovité řídicí napětí	15 V UC...30 V UC	Jmenovitý řídicí proud	9 mA DC (±10%)
Jmenovité výkonové údaje	220 mW	Ukazatel stavu	Ne
Vstupní frekvence	10 Hz		

Strana zátěže

Rated switching voltage	0...30 V DC	Trvalý proud	5 A
Rated switching current	5 A	Odložení zapnutí	< 2 ms
Odložení vypnutí	< 20 ms	Pokles napětí při max. zátěži	≤ 0,5 V
Svodový proud	< 1 mA	Odolnost proti zkratu	Ne
Typ kontaktu	1 NO contact (Bipolar transistor)	max. spínací výkon (DC ovládací napětí)	10 Hz

Obecné údaje

Barevný	Světle modrá
---------	--------------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Kategorie rázového napětí	III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	> 8 mm	Impulse withstand voltage	2.5 kV (1.2/50 μs)

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

Datum vytvoření 29.03.2026 09:21:08 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-37-16-04