


## MAS DC/DC SELECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



#### MCZ: Nejmenší řešení

- Nejmenší svorkovnice na zpracování analogových signálů na trhu
- Převod analogových signálů s úsporou prostoru ve skříni díky úzké, 6mm šířce modulu
- Jednoduché připojení zásuvnými propojkami

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	MICROSERIES, Signálový převodník/oddělovač
Číslo objednávky	<a href="#">8594810000</a>
Typ	MAS DC/DC SELECT
GTIN (EAN)	4032248252442
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E175400
Č. osvědčení (cULus)	E337701
Číslo certifikátu (cULusEX)	E346097

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	97.8 mm	Hloubka (v palcích)	3.8504 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Délka	88 mm	Délka (v palcích)	3.4646 inch
Čistá hmotnost	51 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-20 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)		

### Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	440 a
---------------------------	-------	------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

### Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Napájecí napětí	24 V DC ± 15 %
Nosná lišta	TS 35	Power consumption	ca. 0.6 W
Teplotní součinitel	≤ 150 ppm/K koncové hodnoty	Jmenovitá spotřeba energie	1.5 VA

### Koordinace izolace

Normy EMC	DIN EN 61326	Kategorie rázového napětí	II
Závažnost znečištění	2	Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač
Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta	500 Veff / 1 s	Izolace, napětí - vstup nebo výstup / napájení	500 Veff / 1 s
Izolační napětí	500 Veff / 1 s	Jmenovité napětí	50 V

### Data připojení


Typ připojení	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

### Nákresy

#### Symbol elektřiny



## MAS DC/DC SELECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0383560000</a>	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/4 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1794010000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1793980000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1794050000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1793950000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Množství	60 ST	

## MAS DC/DC SELECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1794060000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234059	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/41 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1794070000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234141	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/41 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1794090000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234165	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/2 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1793970000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233762	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1794080000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234158	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/10 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1794040000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234004	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/3 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1794000000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233793	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1794020000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233816	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1793960000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233755	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1793990000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233786	
Množství	60 ST	

## MAS DC/DC SELECT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 4N/4 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1794030000</a>	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233915	
Množství	60 ST	

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/6 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1828450000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248350513	
Množství	600 ST	