


MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



MCZ: Nejmenší řešení

- Nejmenší svorkovnice na zpracování analogových signálů na trhu
- Převod analogových signálů s úsporou prostoru ve skříni díky úzké, 6mm šířce modulu
- Jednoduché připojení zásuvnými propojkami

Všeobecné objednací údaje

Verze	MICROSERIES, Signálový převodník/oddělovač
Číslo objednávky	8594840000
Typ	MAZ DC/DC SELECT
GTIN (EAN)	4032248252473
Množství	1 items

MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E175400
Č. osvědčení (cULus)	E337701
Číslo certifikátu (cULusEX)	E346097

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	97.8 mm	Hloubka (v palcích)	3.8504 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Délka	92 mm	Délka (v palcích)	3.622 inch
Čistá hmotnost	43 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)		

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	440 a
---------------------------	-------	------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Obecné údaje

Přesnost	<0,5 % koncové hodnoty	Stupeň krytí	IP20
Napájecí napětí	24 V DC ± 15 %	Nosná lišta	TS 35
Power consumption	ca. 0.6 W	Teplotní součinitel	≤ 150 ppm/K koncové hodnoty
Jmenovitá spotřeba energie	1.5 VA		

Koordinace izolace

Normy EMC	DIN EN 61326	Kategorie rázového napětí	II
Závažnost znečištění	2	Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač
Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta	500 Veff / 1 s	Izolace, napětí - vstup nebo výstup / napájení	500 Veff / 1 s
Izolační napětí	500 Veff / 1 s	Jmenovité napětí	50 V

Data připojení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²

MAZ DC/DC SELECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Nákresy

Symbol elektřiny



MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	0383560000	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/4 RT	Verze
Číslo objednávky	1794010000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Verze
Číslo objednávky	1793980000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	1794050000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Verze
Číslo objednávky	1793950000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Množství	60 ST	

MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 SW	Verze
Číslo	1794060000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234059	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/41 RT	Verze
Číslo	1794070000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234141	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/41 SW	Verze
Číslo	1794090000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234165	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/2 SW	Verze
Číslo	1793970000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233762	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo	1794080000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234158	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/10 RT	Verze
Číslo	1794040000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234004	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/3 SW	Verze
Číslo	1794000000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233793	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo	1794020000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233816	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo	1793960000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233755	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo	1793990000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233786	
Množství	60 ST	

MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/4 SW	Verze
Číslo	1794030000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233915	
Množství	60 ST	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/6 MC NE WS	Verze
Číslo	1828450000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248350513	
Množství	600 ST	