



MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	MICROSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC $\pm 20\%$, Rated switching voltage: 3... 48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Připojení s kotevní svorkou
Číslo objednávky	8607360000
Typ	MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A
GTIN (EAN)	4032248266838
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2016-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TOZ 24VDC 48VDC0,1A

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
 UL File Number Search [Web UL](#)
 Č. osvědčení (cULus) E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	94 mm	Hloubka (v palcích)	3.7008 inch
Výška	94 mm	Výška (v palcích)	3.7008 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Čistá hmotnost	31.9 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...60 °C	Provozní teplota	-25 °C...50
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace		

Pravděpodobnost selhání

MTTF 5403 a

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ±20 %	Jmenovitý řídicí proud	5,7 mA DC
Jmenovité výkonové údaje	140 mW	Ochranný obvod	Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity
Vstupní frekvence	300 Hz		

Strana zátěže

Rated switching voltage	3... 48 V DC	Trvalý proud	0.1 A
Rated switching current	0,1 A	Odložení zapnutí	35 μs
Odložení vypnutí	355 μs	Pokles napětí při max. zátěži	≤ 1 V
Svodový proud	< 10 μA	Odolnost proti zkratu	Ne
Typ kontaktu	1 NO contact (Bipolar transistor)	max. spínací výkon (DC ovládací napětí)	300 Hz

Obecné údaje

Nosná lišta TS 35 Barevný Běžová

Technické údaje

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 5.5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2,5 kVeff / 1 min.	Dielektrická pevnost k montážní liště	4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 μs)	Stupeň krytí	IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	UL508	Č. osvědčení (cULus)	E141197
-----------	-------	----------------------	---------

Data připojení


Metoda připojení vodiče	Připojení s kotevní svorkou	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Nákresy

Schéma připojení



Dimensional drawing



Maßzeichnung

Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/2 SW	Verze
Číslo	1793970000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233762	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 SW	Verze
Číslo	1794000000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233793	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 SW	Verze
Číslo	1794030000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233915	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 SW	Verze
Číslo	1794060000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234059	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 SW	Verze
Číslo	1909120000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535804	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 GE	Verze
Číslo	1758250000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248169795	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 GE	Verze
Číslo	1762630000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248169788	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 GE	Verze
Číslo	1762620000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248169771	
Množství	60 ST	

MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 GE	Verze
Číslo	1758260000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248169764	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 GE	Verze
Číslo	1909020000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535644	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo	1793960000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233755	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo	1793990000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233786	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo	1794020000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233816	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo	1794050000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234011	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 BL	Verze
Číslo	1909100000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535774	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Verze
Číslo	1793950000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233748	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Verze
Číslo	1793980000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233779	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 RT	Verze
Číslo	1794010000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233809	
Množství	60 ST	

MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 RT	Verze
Číslo	1794040000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234004	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 RT	Verze
Číslo	1909150000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535934	
Množství	20 ST	

Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	2749340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ST	

LM MT300 15X6



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LM MT300 15/6 WS	Verze
Číslo	1686361044	LaserMark, Značky na přístroje, 6 x 15.2 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493844	
Množství	10 ST	


MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6 MC NE WS	Verze
Číslo	1609900000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190203467	
Množství	600 ST	

Micro interface digital



Specifický adaptér k připojení k MICROSERIE RELAYS pomocí 10-pólového plochého kabelového konektoru nebo 15-pólového konektoru Sub-D.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MI8DI-Z F10 S	Verze
Číslo	8773530000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442065	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DI-Z SUB D15S	Verze
Číslo	8773490000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442010	
Množství	1 ST	
Typ	MI8DO-Z F10 S	Verze
Číslo	8773620000	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442157	
Množství	1 ST	

MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	MI8DO-Z SUB D15S	Verze
Číslo	8773570000	Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Připojení s kotevní svorkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248442102	
Množství	1 ST	