

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 3, CO contact, Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení
Číslo objednávky	8690890000
Typ	SCM 3CO
GTIN (EAN)	4032248361557
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-03-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223759

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.4213 inch
Výška	77 mm	Výška (v palcích)	3.0315 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	68.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Okolní teplota	-45 °C...70 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E223759
----------------------	---------

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Trvalý proud	12 A
Max. spínací napětí, AC	300 V	AC spínací výkon (odporový), max.	3000 VA
Typ kontaktu	3 CO contact		

Obecné údaje

Nosná lišta	TS 35	Barevný	černá
-------------	-------	---------	-------

Koordinace izolace

Dielektrická pevnost, vstup/výstup	2,5 kVeff / 1 min.	Stupeň krytí	IP20
------------------------------------	--------------------	--------------	------

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	UL508	Č. osvědčení (cURus)	E223759
-----------	-------	----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Utahovací moment, max.	0.8 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²
Velikost nože	velikost PH1		

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

RCL

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIM 3 110/230VUC	Verze
Číslo	8691030000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V
objednávky		UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361717	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 3 110/230VUC GN	Verze
Číslo	8713770000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V
objednávky		UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390144	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 3 24/60VUC	Verze
Číslo	8691020000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC,
objednávky		Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361700	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 3 24/60VUC GN	Verze
Číslo	8713760000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC,
objednávky		Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390137	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 3 6/24VUC GN	Verze
Číslo	8713750000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 6...24 V UC,
objednávky		Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390120	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 2 24/60VDC	Verze
Číslo	8690960000	RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361649	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 2 24/60VDC GN	Verze
Číslo	8713730000	RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248389889	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 2 6/24VDC	Verze
Číslo	8690950000	RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 6...24 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361632	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Jednotlivé komponenty



Reléové moduly s nuceně vedenými kontakt
Relé s nuceně vedenými kontakty mají 99% diagnostické pokrytí a vynikající reputaci pro použití v bezpečnostních systémech. Kontakty se do sebe mechanicky uzamknou za účelem zajištění synchronního stavu spínání obou kontaktů. Toto zaručuje, že si v případě chyby signalizační kontakt udrží stejný stav spínání (například, pokud se pracovní kontakt roztaví z důvodu přetížení). Řídicí jednotka (nebo bezpečnostní řídicí jednotka) detekuje kontakt výstrahy a poté porovnává nastavené hodnoty a skutečné hodnoty. Jestliže nastane rozdíl, je možné přijmout opatření pro ochranu zařízení a lidských životů.

- 2 CO kontakty se 6 A, nuceně vedené podle EN 61810-3 typ B
- Vylepšená komponenta v technologii bezpečnosti
- Diagnostické pokrytí 99 %

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM 2 6/24VDC GN	Verze
Číslo	8713720000	RIDERSERIES FG, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 6...24 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248389872	
Množství	10 ST	

RCL

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM 4 110/230VUC	Verze
Číslo	8691060000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361748	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 4 110/230VUC GN	Verze
Číslo	8713800000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390182	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 4 24/60VUC GN	Verze
Číslo	8713790000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 24...60 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390168	
Množství	10 ST	

SCM 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	RIM 4 6/24VUC	Verze
Číslo	8691040000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361724	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 4 6/24VUC GN	Verze
Číslo	8713780000	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí
objednávky		napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390151	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 1 6/230V	Verze
Číslo	8690940000	RIDERSERIES RCL, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6...230 V,
objednávky		Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361601	
Množství	10 ST	
Typ	RIM 3 110/230VAC	Verze
Číslo	8691000000	RIDERSERIES RCL, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC,
objednávky		Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361687	
Množství	10 ST	

RCM

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SCM CLIP M	Verze
Číslo	8691100000	RIDERSERIES RCM, Příchytka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248361809	
Množství	10 ST	