


### Obrázek výrobku



### Všeobecné objednací údaje

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | RIDERSERIES RCL, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Šroubové připojení |
| Číslo objednávky     | <a href="#">8693930000</a>                                                         |
| Typ                  | SRC 2CO N                                                                          |
| GTIN (EAN)           | 4032248365418                                                                      |
| Množství             | 10 items                                                                           |
| Stav objednávky      | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                    |
| K dispozici do       | 2026-03-31T00:00:00+02:00                                                          |
| Alternativní výrobek | <a href="#">CSI S 2CO</a>                                                          |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E223759                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 50 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.9685 inch |
| Výška          | 77 mm   | Výška (v palcích)   | 3.0315 inch |
| Šířka          | 15.5 mm | Šířka (v palcích)   | 0.6102 inch |
| Čistá hmotnost | 41 g    |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                |                                           |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | Okolní teplota | -40 °C...70 °C                            |
| Provozní teplota   |                | Vlhkost        | Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Jmenovité údaje UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

## Strana zátěže

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ kontaktu | 2 CO contact |
|--------------|--------------|

## Obecné údaje

|         |               |             |       |
|---------|---------------|-------------|-------|
| Verze   | ploché design | Nosná lišta | TS 35 |
| Barevný | černá         |             |       |

## Koordinace izolace

|                                    |                    |                                          |                    |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Dielektrická pevnost, vstup/výstup | 2,5 kVeff / 1 min. | Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 2,5 kVeff / 1 min. |
| Stupeň krytí                       | IP20               |                                          |                    |

## Další detaily o certifikacích / normách

|           |       |                      |         |
|-----------|-------|----------------------|---------|
| Standardy | UL508 | Č. osvědčení (cURus) | E223759 |
|-----------|-------|----------------------|---------|

## Data připojení

|                         |                    |                        |              |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení | Utahovací moment, min. | 0.5 Nm       |
| Utahovací moment, max.  | 0.8 Nm             | Velikost nože          | velikost PH1 |
| Rozteč v mm (P)         | 5.00 mm            |                        |              |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |

## Příslušenství

### RCL

#### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SRC CLIP LP                | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8691090000</a> | RIDERSERIES RCL, Příchytka                                         |
| objednávky |                            |                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248361793              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | SRC CLIP HP                | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8691070000</a> | RIDERSERIES RCL, Příchytka                                         |
| objednávky |                            |                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248361755              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 110/230VUC           | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8691030000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V   |
| objednávky |                            | UC, Zásuvné připojení Plug-in                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248361717              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 110/230VUC GN        | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8713770000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V   |
| objednávky |                            | UC, Zásuvné připojení Plug-in                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248390144              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 24/60VUC             | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8691020000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC, |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248361700              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 24/60VUC GN          | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8713760000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC, |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248390137              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 6/24VUC              | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8691010000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 6...24 V UC,  |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248361694              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | RIM 3 6/24VUC GN           | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">8713750000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 6...24 V UC,  |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248390120              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |

## Příslušenství

### Jednotlivé komponenty



Reléové moduly s nuceně vedenými kontakty  
Relé s nuceně vedenými kontakty mají 99% diagnostické pokrytí a vynikající reputaci pro použití v bezpečnostních systémech. Kontakty se do sebe mechanicky uzamknou za účelem zajištění synchronního stavu spínání obou kontaktů. Toto zaručuje, že si v případě chyby signalizační kontakt udrží stejný stav spínání (například, pokud se pracovní kontakt roztaví z důvodu přetížení). Řídicí jednotka (nebo bezpečnostní řídicí jednotka) detekuje kontakt výstrahy a poté porovnává nastavené hodnoty a skutečné hodnoty. Jestliže nastane rozdíl, je možné přijmout opatření pro ochranu zařízení a lidských životů.

- 2 CO kontakty se 6 A, nuceně vedené podle EN 61810-3 typ B
- Vylepšená komponenta v technologii bezpečnosti
- Diagnostické pokrytí 99 %

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM 2 6/24VDC GN           | Verze                                                          |
| Číslo      | <a href="#">8713720000</a> | RIDERSERIES FG, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí |
| objednávky |                            | napětí: 6...24 V DC, Zásuvné připojení Plug-in                 |
| GTIN (EAN) | 4032248389872              |                                                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                |

### RCL

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM 2 6/24VDC              | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">8690950000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí |
| objednávky |                            | napětí: 6...24 V DC, Zásuvné připojení Plug-in                  |
| GTIN (EAN) | 4032248361632              |                                                                 |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                 |
| Typ        | RIM 2 24/60VDC GN          | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">8713730000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí |
| objednávky |                            | napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in                 |
| GTIN (EAN) | 4032248389889              |                                                                 |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                 |
| Typ        | RIM 2 24/60VDC             | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">8690960000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí |
| objednávky |                            | napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in                 |
| GTIN (EAN) | 4032248361649              |                                                                 |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                 |

## Příslušenství

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM 4 6/24VUC GN           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8713780000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí     |
| objednávky |                            | napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in                      |
| GTIN (EAN) | 4032248390151              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 4 6/24VUC              | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8691040000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí     |
| objednávky |                            | napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in                      |
| GTIN (EAN) | 4032248361724              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 4 110/230VUC GN        | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8713800000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí     |
| objednávky |                            | napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in                   |
| GTIN (EAN) | 4032248390182              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 4 110/230VUC           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8691060000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí     |
| objednávky |                            | napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in                   |
| GTIN (EAN) | 4032248361748              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 4 24/60VUC GN          | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8713790000</a> | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí     |
| objednávky |                            | napětí: 24...60 V UC, Zásuvné připojení Plug-in                     |
| GTIN (EAN) | 4032248390168              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 3 110/230VAC           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8691000000</a> | RIDERSERIES RCL, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC, |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248361687              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |
| Typ        | RIM 1 6/230V               | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">8690940000</a> | RIDERSERIES RCL, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6...230 V,  |
| objednávky |                            | Zásuvné připojení Plug-in                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248361601              |                                                                     |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                     |

## Jednotlivé komponenty



Reléové moduly s nuceně vedenými kontakt

Relé s nuceně vedenými kontakty mají 99% diagnostické pokrytí a vynikající reputaci pro použití v bezpečnostních systémech. Kontakty se do sebe mechanicky uzamknou za účelem zajištění synchronního stavu spínání obou kontaktů. Toto zaručuje, že si v případě chyby signalizační kontakt udrží stejný stav spínání (například, pokud se pracovní kontakt roztaví z důvodu přetížení). Řídicí jednotka (nebo bezpečnostní řídicí jednotka) detekuje kontakt výstrahy a poté porovnává nastavené hodnoty a skutečné hodnoty. Jestliže nastane rozdíl, je možné přijmout opatření pro ochranu zařízení a lidských životů.

- 2 CO kontakty se 6 A, nuceně vedené podle EN 61810-3 typ B
- Vylepšená komponenta v technologii bezpečnosti
- Diagnostické pokrytí 99 %

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | SRC MARK                   | Verze                  |
| Číslo      | <a href="#">8693270000</a> | RIDERSERIES FG, Štítek |
| objednávky |                            |                        |
| GTIN (EAN) | 4032248364725              |                        |
| Množství   | 10 ST                      |                        |

### RCL

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | SRC CLIP HM                | Verze                     |
| Číslo      | <a href="#">8693370000</a> | RIDERSERIES FG, Příchytka |
| objednávky |                            |                           |
| GTIN (EAN) | 4032248364817              |                           |
| Množství   | 10 ST                      |                           |