

RS PB-DP T SUB-D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP 20 T-díl PROFIBUS-DP

Rozvaděč pro PROFIBUS-DP uživateli umožňuje pohodlné připojení v elektrické skříni.

Lze jej instalovat na lištu TS32/35 a použít k připojení standardizovaného vedení PROFIBUS-DP. Odbočky lze připojit vedle připojení. Odbočky by měly být co nejkratší.

Výrobek číslo 8788580000 vám také umožní připojit zařízení na analýzu/programování přes 9-pólový Sub-D konektor samici.

- Funkce T-dílu
- Dobrý stíněný kontakt
- Dostatek prostoru pro připojení vedení sběrnice
- Instalace na TS32/35 DIN lištu

Všeobecné objednací údaje

Verze	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Číslo objednávky	8788580000
Typ	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Množství	1 items

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1.6929 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	76.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Obecné údaje

Počet pólů	6	Typ připojení 2	Patice SUB-D, 9pólová (samice)
Typ připojení	Šroubové připojení	Průměr kabelu, max.	8 mm
Průměr kabelu, min.	4.5 mm	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²	Jmenovité napětí	50 V
Stupeň krytí	IP20	Závažnost znečištění	2
Připojení 1	Profibus-DP T-connector	Připojení 2	Šroub
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Nákresy

Schéma připojení

