



Jako funkční komponenty jsou k dispozici následující produkty:

- Přepínače a tlačítka v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Usměřovače a pojistky v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Logické komponenty s operátory AND, NAND, OR a NOR
- Diodové brány s až 40 vstupy v otevřeném designu
- Komponentové moduly pro integraci elektronických prvků
- Převodník sériových rozhraní a AD / DA převodník

Všeobecné objednací údaje

Verze	JACKPAC, Reléový modul, Jmenovité řídicí napětí: 18...24...30 V DC, Trvalý proud: 2 A, M12 - zástrčka/patice, kódování A
Číslo objednávky	8794120000
Typ	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-11-30T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	14.4 mm	Výška (v palcích)	0.5669 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1.4173 inch
Délka	83 mm	Délka (v palcích)	3.2677 inch
Čistá hmotnost	34.5 g		

Teploty

Skladovací teplota

-25 °C...70 °C

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ± 25 %
Jmenovitý proud DC	2.2 mA (LED)	Ukazatel stavu	Zelená LED

Řídicí strana

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Ukazatel stavu	Zelená LED
-------------------------	-------------------	----------------	------------

Výstup

Stejnoseměrný proud	Proud	2 A
Trvalý proud	2 A	

Strana zátěže

Trvalý proud	2 A
--------------	-----

Obecné údaje

Barevný	Šedá
---------	------

Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP20
--------------	------

Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP20
--------------	------


Technické údaje**Data připojení**

Metoda připojení vodiče	M12 - zástrčka/patice, kódování A
-------------------------	--------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



Příslušenství

PUR bez obsahu halogenů, černá barva (U)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace. Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci. Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	Verze
Číslo	9457340030	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.3 m,
objednávky		pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
GTIN (EAN)	4008190311230	Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	Verze
Číslo	9457340060	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 0.6 m,
objednávky		pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
GTIN (EAN)	4008190311247	Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	Verze
Číslo	9457340150	Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 1.5 m,
objednávky		pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
GTIN (EAN)	4008190311278	Halogen: Ne
Množství	1 ST	

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY-M12-DM	Verze
Číslo	1900001000	Cable gland tool for moulded M12 lines
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248436408	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Rozvaděče



Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12	Verze
Číslo	1783430000	Zástrčka Y, M12 / M12
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248183364	
Množství	1 ST	

Příslušenství JACKPAC®



Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Příkladem je řada výrobků Jackpac®. Tyto moduly jsou vodotěsné signálové převodníky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	JP CLIP M	Verze
Číslo	8778490000	JACKPAC, Reléový modul
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248448418	
Množství	10 ST	