

## MI-A-PSM24VDC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Specifický adaptér k připojení k MICROSERIE RELAYS pomocí 10-pólového plochého kabelového konektoru nebo 15-pólového konektoru Sub-D.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Adaptér, Rozhraní MICRO, Zásuvné konektory podle IEC 60603 / DIN 41612, Šroubové připojení
Číslo objednávky	<a href="#">8800230000</a>
Typ	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-10T00:00:00+01:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	98 mm	Výška (v palcích)	3.8583 inch
Šířka	88 mm	Šířka (v palcích)	3.4646 inch
Čistá hmotnost	32 g		

## Teploty

Skladovací teplota -20...85 °C Provozní teplota 0...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o připojení

Napájecí napětí max. 30 V AC/DC

## Jmenovité údaje

Provozní napětí 30 V UC Max. proud na kanál 0.5 A  
Celkový provozní proud 2 A

## Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napětí izolace < 50 V AC  
Kategorie přepětí III Závažnost úrovně znečištění 2  
Zkušební napětí izolace AC 0.35 kV

## Připojení napájení

Typ připojení Šroubové připojení

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## Nákresy

### Symbol elektřiny

