

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Připojovací zástrčka, Zástrčka, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106 |
| Číslo objednávky | 8808380000 |
| Typ | IE-P-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248505968 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 29 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Připojení 1 | RJ45 | Připojení 2 | IDC |
| Popis výrobku | Zástrčka | Propojení | EIA/TIA T568 A |
| Barevný | Světle šedá | Hlavní materiál krytu | PA 66, UL 94: V-0 |
| Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Povrch kontaktu | Pozlacený nikl |
| Typ montáže | Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu | Stínění | 360°; stíněný kontakt |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | 750 |

Obecné standardy


Č. osvědčení (DNV) TAE00003EW Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TT 8 RS MP 8 | Verze |
| Číslo | 9202800000 | Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248512072 | |
| Množství | 1 ST | |

RJ45 crimp



RJ45 krimpovací zásuvný konektor podle IEC 60603-7-5 1 pro vodiče s vnějším obvodem do 1,05 mm

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-PM-RJ45-TH | Verze |
| Číslo | 1963580000 | Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248645688 | |
| Množství | 100 ST | |

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6, plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67 | Verze |
| Číslo objednávky | 8829450000 | Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° dole, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532476 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 | Verze |
| Číslo objednávky | 8829440000 | Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° nahoře, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532469 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | IE-XM-RJ45/IDC-IP67 | Verze |
| Číslo objednávky | 8808440000 | Montážní příruba, RJ45 modul – příruba rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248506026 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | IE-XM-RJ45/RJ45-IP67 | Verze |
| Číslo objednávky | 8808450000 | Montážní příruba, Spojovací příruba, rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248506033 | |
| Množství | 1 ST | |