

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Připojovací zástrčka, Zástrčka, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	8808380000
Typ	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

29 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...70 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Zástrčka	Propojení	EIA/TIA T568 A
Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu	Stínění	360°; stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Obecné standardy


Č. osvědčení (DNV)	TAE00003EW	Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
--------------------	------------	---------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze
Číslo	9202800000	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248512072	
Množství	1 ST	

RJ45 crimp



RJ45 krimpovací zásuvný konektor podle IEC 60603-7-5 1 pro vodiče s vnějším obvodem do 1,05 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PM-RJ45-TH	Verze
Číslo	1963580000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645688	
Množství	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6, plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Verze
Číslo objednávky	8829450000	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° dole, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
Množství	1 ST	
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Verze
Číslo objednávky	8829440000	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° nahoře, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
Množství	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Verze
Číslo objednávky	8808440000	Montážní příruba, RJ45 modul – příruba rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
Množství	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Verze
Číslo objednávky	8808450000	Montážní příruba, Spojovací příruba, rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
Množství	1 ST	