



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítlna usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Continuity tester for data cables
Číslo objednávky	8808420000
Typ	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	348.48 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Měřicí a testovací zařízení**

Přívod 9V baterie Displej digitální

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		