

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,  
plast, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Montážní příruba, RJ45 modul – příruba rovná,<br>Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| Číslo objednávky | <a href="#">8808440000</a>  |
| Typ              | IE-XM-RJ45/IDC-IP67   |
| GTIN (EAN)       | 4032248506026   |
| Množství         | 1 items   |

## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 22.39 g

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

| Připojení 1           | RJ45  | Připojení 2  | IDC   |
|-----------------------|---|--------------|---|
| Popis výrobku         | RJ45 modul – příruba rovná  | Složení      | Instalační příruba s montážním rámečkem a modul RJ45 s připojením IDC zajištěné víčko |
| Propojení             | Přiřazení barevně kódovaných kontaktů podle normy EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B | Barevný      | Světle šedá   |
| Hlavní materiál krytu | PA 66, UL 94: V-0   | Kategorie    | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  |
| Povrch kontaktu       | Pozlacený nikl  | Typ montáže  | Skříňka, Rozváděcí skříňka  |
| Stínění               | 360°; stíněný kontakt   | Stupeň krytí | IP67  |
| Cykly zapojování      | 750   |              |   |

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění  $\geq 1500$  V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt  $\geq 1000$  V AC/DC

## Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAE00003EW Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |


**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rozměrový výkres**



**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RJ45 spojka / modul**

IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |  |  |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Typ              | IE-XRJ45/IDC               | Verze  |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">8808330000</a> | Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |  |
| GTIN (EAN)       | 4032248505913              |  |  |
| Množství         | 1 ST                       |  |  |