



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Připojovací zástrčka, Spojení kabelů, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	8813090000
Typ	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 66.88 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Spojení kabelů	Složení	Spojka včetně modulu RJ45 s připojením IDC
Propojení	Přiřazení barevně kódovaných kontaktů podle normy EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr pláště, min.	6 mm
Průměr pláště, max.	9.5 mm	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu
Stínění	360°; stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAE00003EW Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres

