

RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, RS 100 Oblázkově šedá, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm
Číslo objednávky	<a href="#">8817790000</a>
Typ	AP 100 D GR 7032
GTIN (EAN)	4032248517756
Množství	20 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.8622 inch
Výška	108.2 mm	Výška (v palcích)	4.2598 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0.8661 inch
Čistá hmotnost	7.5 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PA 66	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

### Obecné údaje


Barevný	Oblázkově šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 7032	Encapsulation option	Ne

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


# Nákresy

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



## Příslušenství

### RS 100 - profilové pouzdro



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PTSC KB40X14	Verze
Číslo	<a href="#">4019420000</a>	Montážní šroub (svorka), 0.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 16.9 mm, Výška: 7 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190243029	
Množství	100 ST	