

**SRC-I QV P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCI.

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	RIDERSERIES RCI, Spojovací konektor
Číslo objednávky	<a href="#">8870840000</a>
Typ	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">CXI CCP 2P BL</a>

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Šířka	15.8 mm	Šířka (v palcích)	0.622 inch
Čistá hmotnost	0.9 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Údaje o propojení

Jmenovitý proud	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	2	Počet pólů	2
Rozteč v mm (P)	13.00 mm		

### Obecné údaje

Barevný Bílá

### Data připojení

Rozteč v mm (P) 13.00 mm


### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Nákresy

### Příklad použití


#### How to install cross connection



Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

Připojte propojky ke kabelovým připojením

### Příklad použití



Sockets:  
SRC-I 2CO P  
Part-No. 8869500000

Cross connection:  
SRC-I QV P  
Part-No. 8870840000

Propojovací můstky na stejná  
připojení na sousední základny