

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM

Všeobecné objednací údaje

Verze	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
Číslo objednávky	8870850000
Typ	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	CXM CCP 2P RD

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1.1024 inch
Čistá hmotnost	1.1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-45 °C...70 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o propojení

Jmenovitý proud	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	2	Počet pólů	2
Rozteč v mm (P)	25.50 mm	Typ montáže	Zapojeno

Obecné údaje

Barevný Bílá

Data připojení

Rozteč v mm (P) 25.50 mm


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy

Příklad použití


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

Připojte propojky ke kabelovým připojením

Příklad použití



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Propojovací můstky na stejná
připojení na sousední základny