

IE-XM-RJ45/IDC-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vývod pro nosnou lištu, RJ45 konstrukce modulu podle IEC 60603-7-51, pro vodiče s průměrem do 1,6 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, RJ45, RJ45 modul EIA/TIA 568 B, IP20, Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	8891980000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-B
GTIN (EAN)	4032248636938
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2015-03-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	IE-XM-RJ45/IDC

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	55.4 g
----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-25 °C...70
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	RJ45 modul EIA/TIA 568 B	Složení	Kontrolní okénko k označení Rozměr 1 TE rozteče podle normy DIN 43880. Kompatibilní s insta
Propojení	V souladu s normou EIA/TIA 568-B	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.48 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 26
Typ montáže	TS 35	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti


Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Odpor izolace	500 MΩ
Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAE00003EW	Standardní konektor	IEC 60603-7-5
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Značka výstupu



Štítky na popisovou plochu na vývodech svorkovnicové lišty od společnosti Weidmüller.

Výhody pro vás:

- bílé
- prázdné
- na štítkovém listu

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-DM	Verze
Číslo objednávky	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
Množství	50 ST	