

IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní příruba, Patice USB, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Číslo objednávky	8892670000
Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...85 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné informace


Připojení 1	USB	Připojení 2	USB
Popis výrobku	Patice USB	Barevný	Světlo šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360°; stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres




IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**RJ45 spojka / modul**

IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-XRJ45/IDC	Verze	
Číslo objednávky	8808330000	Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
Množství	1 ST		