



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce LC dvojité spojky podle IEC 61754-20

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, LC Duplex, jednovládný, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">8947020000</a>
Typ	IE-TO-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248735037
Množství	10 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 30.1 g


**Teploty**Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou  
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li  
použitelné/známo) 6a  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP d804b481-7e9c-49d7-824d-c29fa84add98**Všeobecné údaje**Barevný Světle šedá Hlavní materiál krytu PA UL 94 V0  
Typ montáže TS 35 Stupeň krytí IP20  
Cykly zapojování 1000 Typ vlákna jednovidový  
Ztráta při zapojování ≤ 0,5 dB Připojení 1 LC Duplex  
Připojení 2 LC Duplex**Obecné standardy**

Standardní konektor IEC 61754-20

**Klasifikace**ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313  
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20  
ECLASS 15.0 27-44-03-20

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



**Příslušenství****Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	