

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	9001280000
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Množství	1 items

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5.3149 inch
Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3.2283 inch
Čistá hmotnost	107.36 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 1 mm ² , PVC / silikon
---------------	--

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	1.3 mm
Min. průměr vodiče	0.3 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	18 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	28 AWG	Odizolovací rozsah, min.	0.08 mm ²
Délka odizolování, max.	7 mm	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.08 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Drawings

Příklad použití




M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství / náhradní díly



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Verze
Číslo	9003600000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190140274	
Množství	1 ST	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Verze
Číslo	9003610000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190058272	
Množství	1 ST	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Verze
Číslo	9003620000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190130527	
Množství	1 ST	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Verze
Číslo	9003630000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190094256	
Množství	1 ST	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Verze
Číslo	9003640000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190020507	
Množství	1 ST	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Verze
Číslo	9006970000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248363711	
Množství	1 ST	