

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cutting tool for one-hand operation
Číslo objednávky	9002170000
Typ	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Množství	1 items

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1.7323 inch
Šířka	208 mm	Šířka (v palcích)	8.189 inch
Čistá hmotnost	280.78 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Řezný nástroj na čisté řezání propojení Weidmüller řady Z	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	---	-------	-----------------------

Nástroje na řezání

Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	2 AWG	Měděný kabel - pevný, max.	35 mm ²
Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	6 AWG	Měděný kabel - pružný, max.	16 mm ²
Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	2/0 AWG	Měděný kabel - splétaný, max.	70 mm ²
Měděný kabel, max. průměr	14 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		