

## MEHA KP GN M-D-SPX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Sada čepelí
Číslo objednávky	<a href="#">9003620000</a>
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190130527
Množství	1 items

## MEHA KP GN M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	11.5 mm	Výška (v palcích)	0.4528 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Délka	26 mm	Délka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	3.68 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Sada čepelí pro Mini-Duro-Stripax až AWG 20 na PTFE
---------------	---

### Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací	Max. průměr vodiče	0.8 mm
Min. průměr vodiče	0.55 mm	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Barevný	Zelená

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		