


MEHA KP SW M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Sada čepelí
Číslo objednávky	9003640000
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190020507
Množství	1 items

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	11.5 mm	Výška (v palcích)	0.4528 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Délka	26 mm	Délka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	3.68 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Sada čepelí pro Mini-Duro-Stripax až AWG 18 na PTFE
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací	Max. průměr vodiče	1.21 mm
Min. průměr vodiče	1 mm	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Barevný	černá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		