

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">9003750000</a>
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Množství	1 items

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5.3149 inch
Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3.2283 inch
Čistá hmotnost	96.73 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování kabelů vláknové optiky
---------------	--

## Nástroje k odizolování

Typ kabelu	POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm	Max. průměr vodiče	1 mm
Odizolovací rozsah AWG, max.	18 AWG	Délka odizolování, max.	7.5 mm
Barevný	Šedá	Průřez vodiče, max.	0.78 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">9003760000</a>	Příslušenství, Náhradní čepel	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Množství	1 ST		